



VZ032M

presse-étoupe, vector, IP65, M32, plastique

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	50 mm
Largeur de clé en mm	36 mm
Longueur de filetage	10 mm

Raccordement

Plage de raccordement	15 - 21 mm
-----------------------	------------

Matière

Matériau	Polyamide (PA) Thermoplastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité

Sécurité

Résistant aux chocs	Oui
Classe de protection (IP)	IP65

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 100 °C
------------------------	--------------

Equipement

Taille du filetage métrique	0 - 32
Avec protection contre la flexion	Oui
Avec contre-écrou	Oui
Utilisation sûre en atmosphère explosive	Non
Pas de filetage	1,50

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui