



VZ032M

Prensaestopas, IP65 , M32

Características técnicas

Dimensiones

Altura	50 mm
Anchura de la llave en mm	36 mm
Longitud de la rosca	10 mm

Conexión

Rango de sujeción	15 - 21 mm
-------------------	------------

Materiales

Material	Poliamida (PA) Termoplástico
Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Sin tratamiento

Seguridad

Resistente a impactos	Sí
Índice de protección IP	IP65

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 100 °C
-------------------------------	--------------

Equipo

Tamaño del hilo (métrico)	0 - 32
Con protección contra dobleces	Sí
Con contratuerca	Sí
Uso seguro en atmósfera explosiva	No
Paso de rosca	1,50

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí