




HXA021H

Contact auxiliaire 1NO + 1NC 250V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15	3 A
---	-----

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
Type de montage	Clipsé

Raccordement

Type de contacts	1O+1F
------------------	-------

Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	1500 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3 W
-----------------------------------	-----

Équipement

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts NC	1

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui