




HXA021H

Contact auxiliaire 1NO + 1NC 250V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15	3 A
---	-----

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Raccordement

Type de contact	1O+1F
-----------------	-------

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	250 V
---------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	1500 V
--	--------

Type de tension d'alimentation	AC/DC
--------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3 W
-----------------------------------	-----

Équipement

Nombre de contacts inverseurs	0
-------------------------------	---

Nombre de contacts à ouverture	1
--------------------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----