



HXA021H

Contact auxiliaire 1NO + 1NC 250V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15

3 A

Connectivité

Type de connection / prise

QuickConnect

Type de montage

Clipsé

Raccordement

Type de contact

1O+1F

Tension

Tension nominale d'isolement Ui

250 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp

1500 V

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

3 W

Equipement

Nombre de contacts inverseurs

0

Nombre de contacts à ouverture

1

Sécurité

Indice de protection IP

IP4X

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui