




HXA021H

AX positie hulpcontact h3+, 1NO+1NC 230 VAC

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom 230 V AC15	3 A
----------------------------	-----

Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
Aansluitwijze	Klik montage

Aansluiting

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
---------------	---------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	250 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	1500 V
Type voeding	AC/DC

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3 W
----------------------------------	-----

Uitrusting

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja