



HXA021H

Contacto auxiliar para interruptores x160-P160-P250-P630, 1NA + 1NC

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15

3 A

Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Quickconnect

Tipo de montaje

Montaje por clic

Conexión

Tipo de contactos

1NA + 1NC

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui

250 V

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

1500 V

Tipo de alimentación de tensión

CA/CC

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal

3 W

Equipo

Número de contactos INV

0

Número de contactos NC

1

Seguridad

Índice de protección IP

IP4X

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí