




HXA021H

Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 230 V AC15	3 A
---------------------------	-----

Povezivost

Vrsta veze	quickconnect
Vrsta montaže	Uklopna montaža

Veza

Vrsta kontakata	1NC+1NO
-----------------	---------

Napon

Nazivni izolacijski napon U_i	250 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U_{imp}	1500 V
Vrsta napajanja	AC/DC

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	3 W
-----------------------------	-----

Oprema

Broj INV kontakata	0
Broj NC kontakata	1

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP4X
-------------------------------	------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da