




HXA021H

Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro x160-250

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 230 V AC15	3 A
----------------------------	-----

Konektivita

Typ připojení	quickconnect
Druh montáže	Zacvakávací upevnění

Připojení

Typ kontaktu	1R + 1S
--------------	---------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	250 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	1500 V
Typ napájecího napětí	AC/DC

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3 W
--	-----

Vybavení

Počet kontaktů INV	0
Počet kontaktů NC	1

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano