



HXA021H

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1NO+1NC 230V X160,250

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 230 V AC15 3 A

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

Σύνδεση

Είδος επαφών 1NC+1NO

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i 250 V

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp} 1500 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC/DC

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n 3 W

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών INV 0

Αριθμός επαφών NC 1

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP4X

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι