




503150



Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Klapka
-----------------------	--------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
Průhledné	Ne

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	41,60 mm
Vestavěná hloubka	19,50 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK07

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
Způsob montáže	Malá vestavná hloubka Pro přišroubování Bez rozpěrných přichytek
Osvětlení	Pro osvětlení a kontrolní obvod
Způsob zapojení	Spínací kontakt
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano