




503150



## Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

|                |      |
|----------------|------|
| Spínací proud  | 10 A |
| Dotykový proud | 10 A |

#### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

#### Architektura

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Řídící/ovládací prvek | Klapka |
|-----------------------|--------|

#### Materiál

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Materiál  | Kov<br>Umělá hmota |
| Průhledné | Ne                 |

#### Rozměry

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Výška                                              | 71 mm    |
| Šířka                                              | 71 mm    |
| Hloubka                                            | 41,60 mm |
| Vestavěná hloubka                                  | 19,50 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 35 mm    |

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

#### Ovládací prvky a indikátory

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Počet tlačítek                      | 1                   |
| Typ tlačítka                        | Jednoduché tlačítko |
| Se signálním kontaktem zpětné vazby | Ne                  |

#### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK07 |

#### Texty

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Potisk          | Bez potisku                                                            |
| Způsob montáže  | Malá vestavná hloubka<br>Pro přišroubování<br>Bez rozpěrných příchytok |
| Osvětlení       | Pro osvětlení a kontrolní obvod                                        |
| Způsob zapojení | Spínací kontakt                                                        |
| Typ připojení   | S bezšroubovými svorkami                                               |

#### Vhodné pro

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |