



503150



Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|------------------------|------|
| Omkopplingsström | 10 A |
| Monteringskontaktström | 10 A |

Spänning

| | |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 250 V |
|--------------|-------|

Arkitektur

| | |
|---------------------|-------|
| Styr/manöverelement | Vippa |
|---------------------|-------|

Material

| | |
|-------------|-----------------|
| Material | Metall Plast |
| Transparent | Nej |

Dimensioner

| | |
|-------------------------------|----------|
| Höjd | 71 mm |
| Bredd | 71 mm |
| Djup | 41,60 mm |
| Inbyggnadsdjup | 19,50 mm |
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 35 mm |

Installation, montering

| | |
|-----------|-------------------|
| Montering | Infälld montering |
|-----------|-------------------|

Kontroller och indikatorer

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Antal knappar | 1 |
| Antal tryckknappar | Enkel tryckknapp |
| Med kontakt för återkopplingssignal | Nej |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK | IK07 |

Tillbehör

| | |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

Text

| | |
|----------------|---|
| Präglad | Utan symbol |
| Utförande | Lågt monteringsdjup För skruvfästning Utan klor |
| Belysning | Till belysnings- och övervakningskrets |
| Brytare läge | Slutande kontakt |
| Anslutningstyp | Med snabbanslutning |

Lämplig för

Q.x / S.x/B.x

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| Halogenfri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |