




10146914

Okvir, 4-struki, B.7, aluminij/polarna bijela, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	4

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij
Obrada	Anodizirano

Dimenzije

Visina	95 mm
Širina	303 mm
Dubina	9,60 mm
Broj jedinica horizontalno	4
Broj jedinica vertikalno	4

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da