



XEV1K22T2



witty start laadstation IP55 11-22kW M3T2S; met sleutel; beveiliging 6mA DC

Technische karakteristieken

Vermogen

Vermogen per laadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	11 - 22 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Stroomvoorziening

Aantal fases voor voeding	3
---------------------------	---

Elektrische Stroom

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Connectiviteit

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

Functies

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

Uitrusting

Aantal stopcontacten	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Aansluiting

Type connector/stekker	Type 2S
------------------------	---------

Afmetingen

Afmetingen	553.50 x 237 mm
Hoogte	553,50 mm
Breedte	237 mm
Diepte	173 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK10

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
---------------------	-------------

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------