



47477103



## K.5 Gniazdo SCHUKO z pokrywą alu

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Aluminium

Obróbka Anodowane

#### Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Mocowanie za pomocą pazurów

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

#### Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Pokrywa na zawiasach opada, może zostać zatrzymana w pozycji końcowej

#### Pojemność

Liczba modułów 1

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

#### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

---

**Identyfikacja**

Z nadrukiem Nie

---

**Dodatkowe informacje**

Oslona Oslona centralna

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

---

**Odpowiednie do**

K.x

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak

---