



ESC463

### Контактор 63А, 4НВ, 230В

#### Технічні характеристики

##### Під'єднання

|               |     |
|---------------|-----|
| Тип контактів | 4NO |
|---------------|-----|

##### Електричний струм

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Номинальний струм                    | 63 А |
| Допустимий номінальний струм для АС3 | 32 А |

##### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 3 |
|-------------------|---|

##### Напруга

|   |        |
|---|--------|
| Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp | 4000 V |
|---|--------|

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 50 Hz |
|---------|------------|

##### Напруга

|   |             |
|---|-------------|
| Номинальна напруга ізоляції Ui            | 440 V       |
| Номинальна робоча напруга змінного струму | 400 - 400 V |
| Командна напруга АС                       | 230 - 230 V |
| Командна напруга DC                       | 0 - 0 V     |

##### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -10 - 50 °C |
|--------------------|-------------|

##### Використання

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Категорія використання | AC-7a/AC-7b |
|------------------------|-------------|

##### Умови використання

|  |             |
|--|-------------|
| Температура зберігання / транспортування | -40 - 80 °C |
|--|-------------|

##### Витривалість

|   |        |
|---|--------|
| Кількість механічних процесів           | 100000 |
| Електрична тривкість - кількості циклів | 30000  |

##### Потужність

|  |          |
|--|----------|
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 21,50 W  |
| Пускова потужність, що поглинається                    | 62,50 VA |

##### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 85 mm |
| Ширина  | 54 mm |
| Глибина | 60 mm |

##### Під'єднання

|                     |   |
|---------------------|---|
| Кількість контактів | 4 |
|---------------------|---|

##### Обладнання

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Кількість контактів NO              | 4  |
| Кількість контактів NC              | 0  |
| З вимикачем для ручного перемикаччя | Hi |

##### Під'єднання

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |