



47477109



## Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.1, bílá lesk

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

#### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víčkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

#### Kryt, dveře

Typ víka Výklopný kryt se vrátí zpět, lze zajistit v koncové poloze

#### Kapacita

Počet modulů 1

#### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

#### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

---

**Identifikace**

---

S potiskem Ne

---

**Texty**

---

Kryt Centrální krycí deska

---

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

---

**Vhodné pro**

---

K.x

---

**Udržitelnost**

---

Neobsahuje halogeny Ano

---

V souladu se směrnicí RoHS Ano

---