



75642135



**KNX-touch met therm. geconfig. 2-v, berker TS Sensor glas, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Funcies**

Met ruimtethermostaat Ja

**Vermogen**

Stroomverbruik 23 mA

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	24,20 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	27 mm
Hoogte	160 mm
Breedte	86 mm
Diepte	37,70 mm

**Samenstelling**

Aantal bedieningspunten 6

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Materiaal	Glas
Afwerking oppervlakte	Glanzend

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Scherm**

Met display Ja

**Teksten**

Functie	Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties Met ventielbeschermingsfunctie
Montagewijze	Voor verticale montage
Modus	Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/ warmtebeschermingsmodus
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie- object
Spanning	Gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroomopname in acht nemen) Separate stroomvoorziening vereist

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja