



75642135



**Stakleni senzor, 2-struki, konfigurisan, sa termost i displej, sa BCU, KNX, crna**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Funkcije**

Sa regulatorom sobne temperature Da

**Snaga**

Trenutna potrošnja 23 mA

**Dimenzije**

Ugrađena dubina 24,20 mm  
 Montažna dubina ugradbenih kutija 27 mm  
 Visina 160 mm  
 Širina 86 mm  
 Dubina 37,70 mm

**Oprema**

Broj aktorskih tačaka 6

**Kontrole i indikatori**

S LED indikacijom Da

**Materijali**

Boja Crna  
 RAL kod 9005  
 Materijal Staklo  
 Obrada površine Sjajno

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Ekran**

Sa ekranom Da

**Tekst**

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata  
 Sa funkcijom zaštite ventila  
 Način instalacije Za vertikalnu montažu  
 Način rada Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote  
 Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature  
 Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili vanjskog komunikacijskog objekta  
 Napon Moguć rad sa nezagušenim izlazom KNX napajanja (obratite pažnju na potrošnju struje)  
 Potrebno je zasebno pomoćno napajanje

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da  
 Usklađeno sa RoHS Da