



75642134



**TS Sensor 2F con term. aluminio conf.**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

**Funciones**

Con termostato de ambiente	Sí
----------------------------	----

**Potencia**

Consumo de corriente	23 mA
----------------------	-------

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	24,20 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	27 mm
Altura	160 mm
Anchura	86 mm
Profundidad	37,70 mm

**Equipo**

Número de puntos de activación	6
--------------------------------	---

**Controles e indicadores**

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

**Materiales**

Colour	Aluminio
Código RAL	9006
Material	Aluminio Vidrio
Acabado de la superficie	Brillante

**Pantalla**

Con visualizador	Sí
------------------	----

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Texto**

Función	Para las funciones comutación, pulsador, regulación, persiana y termostato Con función de protección de válvula
Tipo de montaje	Para montaje vertical
Modo de funcionamiento	Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor
Temperatura	Conexión adicional para sensor de temperatura externo Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo
Tensión	Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente) Se requiere una fuente de alimentación aparte

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí