




75642134



**Sensore vetro KNX doppio con Termostato KNX - Serie TS Sensor vetro alu**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Funzioni**

Con termostato per ambienti Sì

**Potenza**

Corrente assorbita 23 mA

**Serie**

Profondità di installazione 24,20 mm  
 Profondità delle scatole da incasso 27 mm  
 Altezza 160 mm  
 Larghezza 86 mm  
 Profondità 37,70 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento 6

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED Sì

**Materiali**

Colore Alluminio  
 Codice RAL 9006  
 Materiale Alluminio  
Vetro  
 finitura superficiale Lucido

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Schermo**

Con display Sì

**Testo**

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura  
Con funzione di protezione valvola  
 Tipo di montaggio Per installazione verticale  
 Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo  
 Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna  
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno  
 Condizioni di impiego Possibilità di esercizio sull'uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla corrente assorbita)  
Necessario un alimentatore separato

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì  
 Conformità ROHS Sì