



75642130



Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, конфігуруємий, пол.білизна, TS Sensor

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Функції

З регулятором кімнатної температури Так

Потужність

Поточне споживання 23 mA

Розміри

Вбудована глибина	24,20 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	27 mm
Висота	160 mm
Ширина	86 mm
Глибина	37,70 mm

Обладнання

Кількість точок керування 6

Елементи керування та індикатори

З LED індикацією Так

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Матеріал	Скло
Обробка поверхні	Глянцевий

Екран

З дисплеєм Так

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Тексти

Функція	Для функцій вимикача, кнопки, димера, жалюзі та терморегулятора З функцією захисту клапана
Режим встановлення	Для вертикального монтажу
Режим роботи	Режими роботи контролера: комфортний, режим очікування, нічний та режим захисту від морозу/тепла
Температура	додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку
Напруга	Можлива робота з виходом без дроселя від джерела живлення KNX (зверніть увагу на струм споживання) Потрібне окреме додаткове джерело живлення

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так