



LFF401100ALU

Lifea kanal 40x110mm, sa spojnicom i 2 držača kablova, aluminij

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	110 mm
Dužina	2000 mm
Unutrašnji presjek	3250 - 3250 mm ²

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	17
--	----

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Aluminij

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnica kanala	Prethodno opremljen spojnica
-----------------	------------------------------

Oprema

Broj particija	0
Broj odjeljaka	1 - 1
Broj uklopivih particija	3
Držač kablova je sastavni dio seta	Da
Sa zaštitnim filmom	Da

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da