



1083190900

Pezzo c.le serr. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S1/B3/B7 bia pol op

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Materiali

Colore Bianco polare
Codice RAL 9010
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 58 mm
Larghezza 58 mm
Profondità 20 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Stampa Con stampa
Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si
Conformità ROHS Si