



503101



Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V (con 2 contatti segnalazione)

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Trasparente	No

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	41,60 mm
Profondità di installazione	31 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	Si

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Tipo di commutazione	Contatto di chiusura, con 2 contatti di segnalazione separati
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Adatto per

A.1 / A.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si