




503101

Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	41,60 mm
Ugrađena dubina	31 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	NO, sa 2 odvojena signalna kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da