



16966086

**Bilanciere Serie Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Materiali**

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato Verniciato

**Serie**

Altezza	58 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	22,50 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta Sì

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Etichettatura	Con campo di scrittura
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

**Adatto per**

Q.x

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì