



16966084

Bilanciere con lente e portaetich. grande Berker Q.1/Q.3 alu velluto, vernic.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	58 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	22,50 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Etichettatura	Con campo di scrittura
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si