



16966084

Wip met groot tekstv. en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 58 mm

Breedte 58 mm

Diepte 22,50 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK02

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Tekst Met tekstveld

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker
Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Q.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja