



75642165



**Dotykový sensor 2-násobný s termostatem R.1 sklo, černá**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 45 °C

**Funkce**

S prostorovým termostatem Ano

**Výkon**

Příkon 23 mA

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	12,90 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	16 mm
Výška	152 mm
Šířka	81 mm
Hloubka	23 mm

**Vybavení**

Počet ovládacích bodů 4

**Ovládací prvky a indikátory**

S kontrolkou LED Ano

**Materiál**

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Lesklý

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Obrazovka**

S displejem Ano

**Texty**

Funkce Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci pokojového termostatu S funkcí ochrany ventilu

Způsob montáže Pro svislou montáž

Provozní režim Provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrznutí/přehřátí

Teplota Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu

Napětí Provoz na netlumeném výstupu napájení KNX/EIB je možný (sledujte odběr proudu) Vyžaduje samostatné napájení

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano