



16966089

Wip met groot tekstv. en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

##### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 58 mm

Breedte 58 mm

Diepte 22,50 mm

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK02

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

##### Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Tekst Met tekstveld

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker  
Voor wissel-/kruisschakelaar

##### Geschikt voor

Q.x

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja