



16966089

Wip met groot tekstv. en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	58 mm
Breedte	58 mm
Diepte	22,50 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Tekst	Met tekstveld
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Q.x	
-----	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----