



16966089

Tipka, s indicacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, p.bijela pliś

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Baršunasto/pliś
Materijal	Duroplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	58 mm
Širina	58 mm
Dubina	22,50 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama
---------------	---------------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Da
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Da
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02
Koristi se u viśoj IP klasi	IP44 u kombinaciji sa setom za plomiranje

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
Označavanje	Sa poljem za označavanje
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Taster	Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki
Tipka prekidača/tipka tastera	Za tastere Za izmjenični/križni prekidač

Pogodno za

Q.x	
-----	--

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----