



2873



one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Prąd elektryczny

Prąd sterowania 100 - 100 mA

Materiały

Materiał Metal
Tworzywo sztuczne

Wymiary

Oś średnicy 4 mm
Wysokość 82 mm
Szerokość 82 mm
Głębokość 67 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania 3 - 100 W

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania Wyciecie fazy cut-on
Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik)
Z zapasowym bezpiecznikiem
Napięcie Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu
Montaż Z pazurkami rozporowymi
Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi
Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth
Zacisk Z zaciskiem do obciążenia podstawowego

Sprzęt

Wejście modułów dodatkowych Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak