



2873



LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Stroom / temperatuur

Stuurstroom	100 - 100 mA
-------------	--------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Hoogte	82 mm
Breedte	82 mm
Diepte	67 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	3 - 100 W
------------------------	-----------

Teksten

Dimprincipe	Fase-aansnijding
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering) Met reserve zekering
Spanning	Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Bediening en controle	Geen Bluetooth-interface
Klem	Met klem voor basisbelasting van netschakelaar

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja