



2873



Okretni dimer (R,L,LED), kontrola rasvjete, soft locking

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Električna struja

Upravljačka struja	100 - 100 mA
--------------------	--------------

Materijali

Materijal	Metal Plastika
-----------	-------------------

Dimenzije

Promjer osovine	4 mm
Visina	82 mm
Širina	82 mm
Dubina	67 mm

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dodirni i okretni prekidač
-------------------------	----------------------------

Rasvjeta

Dimabilna LED svjetiljka od 230 V	3 - 100 W
-----------------------------------	-----------

Tekst

Princip dimanja	Uključenje faze
Osigurač	Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač) Sa rezervnim osiguračem
Napon	Ispitivanje napona moguće bez demontaže
Način instalacije	Sa kralama
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Rad i kontrola	Nema Bluetooth sučelja/intefejsa
Klema	Sa klemom za osnovno opterećenje od mreže

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da