



2873



Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Elektrický proud

Řídicí proud	100 - 100 mA
--------------	--------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Výška	82 mm
Šířka	82 mm
Hloubka	67 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

Osvětlení

Stmívatelné LED světlo 230 V	3 - 100 W
------------------------------	-----------

Texty

Princip stmívání	Na náběžné hraně
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka) S náhradní pojistkou
Napětí	Napěťová zkouška je možná bez demontáže
Způsob montáže	S rozpěrnými příchýtkami
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Provoz a kontrola	Žádné rozhraní Bluetooth
Svorka	Se svorkou pro základní zátěž odpojovače sítě

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano