



2873



Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 100W/ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Μ/Σ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα ελέγχου 100 - 100 mA

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Διαστάσεις

Άξονας διαμέτρου 4 mm
Ύψος 82 mm
Πλάτος 82 mm
Βάθος 67 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης

Φωτισμός

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming 3 - 100 W

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Phase cut-on
Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ασφάλεια λεπτών καλωδίων)
Με εφεδρική ασφάλεια
Τάση Εφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση
Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης
Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες
Λειτουργία και έλεγχος Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth
Ακροδέκτης Με ακροδέκτη για το βασικό φορτίο από τον απενεργοποιητή δικτύου

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι
Συμμόρφωση RoHS Ναι