



2873



Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Elektrisk ström

Styrström	100 - 100 mA
-----------	--------------

Material

Material	Metall Plast
----------	-----------------

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
Höjd	82 mm
Bredd	82 mm
Djup	67 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	3 - 100 W
--------------------------	-----------

Text

Dimrings princip	Framkantsdimring
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring) Med reservsäkring
Spänning	Spänningstest möjligt utan demontering
Utförande	Med klor
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Drift och styrning	Inget Bluetooth-gränssnitt
Anslutning	Med klämma för basbelastning från elnätisolatorn

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja