



2873



Поворотно-нажимний диммер "Soft" для ЛН, ВВГЛ, регуль.трансформ. 40-500Вт

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Частота

Частота 50 - 50 Hz

Електричний струм

Керуючий струм 100 - 100 mA

Матеріали

Матеріал Метал
Пластик

Розміри

Вісь діаметра 4 mm
Висота 82 mm
Ширина 82 mm
Глибина 67 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування Натискний і поворотний перемикач

Освітлення

Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю 3 - 100 W

Тексти

Принцип світлорегулювання Увімкнення фази
Запобіжник Коротке замикання та перевантаження (механічний запобіжник) із запасним запобіжником
Напруга Тест напруги можливий без демонтажу
Режим встановлення З розпірними лапками
Тип з'єднання Зі вставними клемми
Експлуатація та управління Немає інтерфейсу Bluetooth
Клема Із зажимом для базового навантаження від мережевого ізолятора

Sustainability

REACH-SVHC free Так
Відповідність RoHS Так