




2873



Поворотно-нажимний диммер "Soft" для ЛН, ВВГЛ, регуль.трансформ. 40-500Вт

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	230 - 230 V
----------------	-------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Електричний струм

Керуючий струм	100 - 100 mA
----------------	--------------

Розміри

Вісь діаметра	4 mm
Висота	82 mm
Ширина	82 mm
Глибина	67 mm

Освітлення

Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю	3 - 100 W
--	-----------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes