



16966074

**Wip met groot tekstv. lens en belsymb. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Materiaal**

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte 58 mm

Breedte 58 mm

Diepte 22,50 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK02

**Teksten**

Opdruk Met opdruk belsymbool

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipchakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker  
Voor wissel-/kruisschakelaar

**Geschikt voor**

Q.x

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja