



20447109

Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, K.1, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 10 - 40 °C

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 42 mm

Napajanje

Napon napajanja 230 V AC

Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

Električna struja

Maks. struja uklapanja/isklapanja 10 A

Materijali

Boja Polarna bijela

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby) 1,20 W

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti IV (2%)

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da