



20447109



Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна, К.1

### Технічні характеристики

#### Налаштування

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Заданий параметр температури комфорту | 10 - 40 °C |
|---------------------------------------|------------|

#### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 71 mm |
| Ширина  | 71 mm |
| Глибина | 42 mm |

#### Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номинальна напруга | 230 - 230 V |
|--------------------|-------------|

#### Електричний струм

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Максимальний комутаційний струм | 10 A |
|---------------------------------|------|

#### Потужність

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Споживання енергії в режимі очікування (solstandby) | 1,20 W |
|-----------------------------------------------------|--------|

#### Умови використання

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Клас енергоефективності | IV (2%) |
|-------------------------|---------|

#### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Без галогену        | Yes |
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |