



20447106



K.1/K.5 - termóst. programável, antrc mt

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	10 - 40 °C
-----------------------------------	------------

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	42 mm

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V CA
-----------------------	----------

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Corrente elétrica

Corrente máx. de comutação	10 A
----------------------------	------

Materiais

Cor	Antracite
-----	-----------

Potência

Consumo de energia em standby (solstandby)	1,20 W
--	--------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	IV (2%)
---------------------------------	---------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim