



20447106



Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, K.1, antracit mat

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda	10 - 40 °C
-------------------------------	------------

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	42 mm

Napajanje

Napon napajanja	230 V AC
-----------------	----------

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Maks. struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------------	------

Materijali

Boja	Antracit
------	----------

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	1,20 W
--	--------

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti	IV (2%)
--------------------------------	---------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da