



20447106



Β.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙ Κ.1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης 10 - 40 °C

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 42 mm

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230 V AC

Τάση

Ονομαστική τάση 230 - 230 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 10 A

Υλικά

Χρώμα Ανθρακί

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (solstandby) 1,20 W

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση IV (2%)

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι