



20447104



Therm. met display, berker K.1/K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Instellingen

Instelling comfort temperatuur 10 - 40 °C

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 42 mm

Voeding

Voedingsspanning 230 VAC

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom 10 A

Materiaal

Kleur RVS

Vermogen

Energieverbruik (standby) 1,20 W

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse IV (2%)

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja