



20447104



### Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, сталевий лак, К.5

#### Технічні характеристики

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Налаштування

Заданий параметр температури комфорту 10 - 40 °C

##### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 42 mm

##### Електроживлення

Напруга живлення 230 В AC

##### Напруга

Номінальна напруга 230 - 230 V

##### Електричний струм

Максимальний комутаційний струм 10 A

##### Матеріали

Colour Нержавіюча сталь

##### Потужність

Споживання енергії в режимі очікування (solstandby) 1,20 W

##### Умови використання

Клас енергоефективності IV (2%)

##### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так